

Contatti EPIC® MH 4,0mm

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

I contatti torniti EPIC® MH 4.0 sono ideali per la trasmissione sicura di correnti elevate. Il rivestimento argento garantisce basse resistenze di contatto e quindi riduce le perdite e lo sviluppo di calore.

Info

Contatto di alta qualità con diametro 4mm per la trasmissione sicura di correnti elevate



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



guida



Eolico



Robusto

Vantaggi

Contatto di alta qualità con diametro 4mm per la trasmissione sicura di correnti elevate

Disponibile per sezioni da 1,5mm² a 10mm²

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Con gli utensili adatti è possibile eseguire contatti in modo semplice e rapido

Applicazione

Ingegneria meccanica

Industria robotica

Impianti industriali

Energie rinnovabili

Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Contatti EPIC® MH 4,0mm

Classificazione ETIM 6:	Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Resistenza di contatto:	< 5 mOhm
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm ²
Lunghezza di spelatura (mm):	10
Cicli di innesto:	500

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Contatti EPIC® MH 4,0mm

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm ²	Pezzi / confezione
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	maschio	1,5	100
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	femmina	1,5	100
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	maschio	2,5	100
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	femmina	2,5	100
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	maschio	4	100
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	femmina	4	100
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	maschio	6	100
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	femmina	6	100
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	maschio	10	100
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	femmina	10	100