

Contatti EPIC® MH 8,0mm

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Info

Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



guida



Eolico



Autoestinguente



Tensione

Vantaggi

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato

Applicazione

Ingegneria meccanica

Industria robotica

Impianti industriali

Energie rinnovabili

Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Contatti EPIC® MH 8,0mm

| | |
|------------------------------|---|
| Classificazione ETIM 6: | Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale |
| Resistenza di contatto: | < 5 mOhm |
| Tipologia del contatto: | Contatto a crimpare: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ² |
| Lunghezza di spelatura (mm): | 18 |
| Cicli di innesto: | 500 |

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Contatti EPIC® MH 8,0mm

| Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Sezione conduttore in mm ² | Pezzi / confezione |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Contatti EPIC® MH D=8,0 | | | | |
| 44423242 | EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0 | maschio | 10 | 10 |
| 44423246 | EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0 | femmina | 10 | 10 |
| 44423243 | EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0 | maschio | 16 | 10 |
| 44423247 | EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0 | femmina | 16 | 10 |
| 44423244 | EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0 | maschio | 25 | 10 |
| 44423248 | EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0 | femmina | 25 | 10 |
| 44423245 | EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0 | maschio | 35 | 10 |
| 44423249 | EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0 | femmina | 35 | 10 |

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16