

EPIC® H-D 1,6 D Contatti stampati su bobina

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®


I contatti punzonati nell'anello vengono offerti come varianti per le diverse sezioni conduttore e lunghezze dell'isolamento spelato.

Info

La scelta per contatti placcati oro o argento di qualità

Per macchine automatiche di crimpatura

Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento



Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-D 1,6 D Contatti stampati su bobina

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm ²	Superficie	Lunghezza di spelatura (mm)	Note	Pezzi / confezione
Contatti							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	maschio	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	femmina	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	maschio	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	femmina	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	maschio	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	femmina	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	maschio	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	femmina	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	maschio	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	femmina	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	maschio	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	femmina	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	maschio	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	femmina	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 DX	maschio	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11235200	H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 DX	femmina	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	maschio	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 100 contatti	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	femmina	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 100 contatti	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	maschio	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1

EPIC® H-D 1,6 D Contatti stampati su bobina

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm ²	Superficie	Lunghezza di spelatura (mm)	Note	Pezzi / confezione
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	femmina	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (VPE) = 2000 contatti	1

EPIC® H-D 1,6 D Contatti stampati su bobina