

EPIC® H-Q 5 PE Contatto per collegamento a terra

Contatti di terra per serie EPIC® H-Q 5 e H-Q 7

Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

Info

Contacto con conductor protector crimpable para insertos EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Automazione industriale



guida



Eolico



Per esterno



Scarico della trazione ottimale



Robusto

Applicazione

Per l'impiego con gli inserti dei connettori EPIC® H-Q 5 e EPIC® H-Q 7.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE Contatto per collegamento a terra

Caratteristiche del prodotto

Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.

Rivestimento in argento con protezione anticorrosione e a favore di un'elevata conducibilità elettrica e conducibilità termica. Per conduttori con sezioni fino a 4,0 mm².

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Materiale:	Ottone placcato argento CuZn / Ag
Cicli di innesto:	500

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-Q 5 PE Contatto per collegamento a terra

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Sezione (min) in mm ²	Sezione (max) in mm ²	Lunghezza di spelatura (mm)	Pezzi / confezione
Contatto PE, maschio, a crimpare per EPIC® H-Q 5						
10431605	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0,75 ... 1,0 mm ²	maschio	0,75	1	7,4	10
10431615	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1,5 mm ²	maschio	1,5	1,5	7,4	10
10431625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm ²	maschio	2,5	2,5	7,4	10
10431640	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4,0 mm ²	maschio	4	4	7,4	10
Contatto PE, femmina, a crimpare per EPIC® H-Q 5						
10432605	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0,75 ... 1,0 mm ²	femmina	0,75	1	7,4	10
10432615	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1,5 mm ²	femmina	1,5	1,5	7,4	10
10432625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm ²	femmina	2,5	2,5	7,4	10
10432640	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4,0 mm ²	femmina	4	4	7,4	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE Contatto per collegamento a terra