

EPIC® MC contatti Coax

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Il conduttore interno e il collare esterno del cavo coassiale sono collegati al contatto tramite saldatura.

Info

Versione contatti tra 50 e 75 Ohm

Tutte le versioni sono placcate oro



Caratteristiche del prodotto

Collegamento a saldare: i conduttori del cavo coassiale vengono saldati al contatto

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® MC contatti Coax

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Superficie	Per tipo di cavo	Pezzi / confezione
Collegamento a saldare					
44429018	EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU	maschio	Au	RG 58 CU	10
44429017	EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU	femmina	Au	RG 58 CU	10
44429020	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU	maschio	Au	RG 180 BU	10
44429019	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU	femmina	Au	RG 180 BU	10
44429022	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU	maschio	Au	RG 187 AU	10
44429021	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU	femmina	Au	RG 187 AU	10
Collegamento a saldare/a crimpare					
11214200	MC SLEM COAX MASCHIO	maschio	Au	RG 58	1
11219200	MC BLEM COASSIALE FEMMINA	femmina	Au	RG 58	1

EPIC® MC contatti Coax