

EPIC® H-A 3 AG

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide panel-mount base is also halogen-free, UV-resistant and securely sealed to the device or machine thanks to the NBR material.

Info

The panel-mount base of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, with a marking arrow and an integrated seal. The single lever is no longer made of metal, but plastic.



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.

La base da pannello è compatibile con molte custodie per passacavi comuni sul mercato.

With open base for cable entry into the housing or control cabinet.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

The locking takes place using a plastic single lever.

Applicazione

Per la protezione dell'inserito da influssi esterni.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

For connecting devices and machines to the power supply.

Ultimo aggiornamento (28.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

Custodia H-A: Base da parete

1 leva

Base da pannello con guarnizione piatta inclusa

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale:

Custodia: pressofusione di zinco, grigia

Custodia: termoplastica grigia, nera

Leva: acciaio zincato

Guarnizione: NBR

Grado di protezione:

IP 65 (chiuso)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE:

Test: REG. VDE. n.:B437

Testato UL:

UL File Number: E75770

Campo di temperatura:

da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-A 3 AG

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Materiale	Colori	Pezzi / confezione
Custodia H-A: Base da pannello (dritta)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	zinco pressofuso	grigio	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplastico	grigio	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplastico	nero	10

Ultimo aggiornamento (28.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16