

EPIC® H-A 3 AG

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

Bloccaggio affidabile, non brucia e protegge l'inserto da polvere e umidità: queste sono solo tre delle caratteristiche essenziali della nostra custodia per connettori rettangolari appena rinnovata. La base da pannello poliammide è inoltre leggera, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e grazie alla guarnizione in NBR, il dispositivo o la macchina sono saldamente sigillati.

Info

La base da pannello della serie EPIC® H-A 3 è ora disponibile con un nuovo design, con una freccia di orientamento e una guarnizione integrata. La leva singola non è più in metallo, ma in plastica.



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.

La base da pannello è compatibile con molte custodie per passacavi comuni sul mercato.

Con base aperta per l'ingresso del cavo nell'alloggiamento o nel quadro elettrico.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Il bloccaggio avviene con una leva singola in plastica.

Applicazione

Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

Per il collegamento di apparecchi e macchine all'alimentazione elettrica.

Ultimo aggiornamento (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

Custodia H-A: Base da parete

1 leva

Base da pannello con guarnizione piatta inclusa

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione di zinco, grigia Custodia: termoplastica grigia, nera Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-A 3 AG

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Materiale	Colori	Pezzi / confezione
Custodia H-A: Base da pannello (dritta)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	zinco pressofuso	grigio	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplastico	grigio	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplastico	nero	10

Ultimo aggiornamento (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

