


EPIC® H-A 3 AGSV

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia di base robusta e compatta è costituita da una leva e un ingresso cavo ed è appositamente concepita per l'alimentazione elettrica in spazi ristretti.

Info

Custodia in plastica leggera, resistente agli agenti chimici
Indice di protezione testato UL50E



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Custodia in plastica o metallo per collegamenti sicuri in spazi ridotti

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo
Laboratori elettronici

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello
1 leva
1 ingresso laterale

Ultimo aggiornamento (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Versioni con/senza pressacavo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione di zinco, grigia Custodia: termoplastica grigia, nera Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-A 3 AGSV

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Materiale	Colori	Pressacavo	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
Custodia H-A: base da pannello (1 ingresso, leva singola)								
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	zinco pressofuso	grigio	-	-	10
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastico	grigio	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	zinco pressofuso	grigio	sì	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastico	grigio	sì	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	zinco pressofuso	grigio	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplastico	grigio	sì	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	zinco pressofuso	grigio	sì	3 - 13.5	10

Ultimo aggiornamento (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

