

EPIC® H-A 3 MTGVB

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia in metallo per l'alloggiamento nei connettori rettangolari può essere selezionata con o senza uscita cavo.

Info

Custodia piccola robusta in metallo

Indice di protezione testato UL50E



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.

e' possibile accoppiare la custodia ad altri alloggiamenti per passacavi disponibili in commercio.

Il pressacavo filettato integrato SKINTOP® in ottone serve a trattenere e sigillare il cavo. Rispetto alle custodie in cui il pressacavo viene fornito a parte, le dimensioni complessive risultano più compatte.

Il bloccaggio avviene a leva singola.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Applicazione

Per la protezione dell'inserito da influssi esterni.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.

Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

Ultimo aggiornamento (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTGVB

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante con guarnizione

1 leva

Versioni standard e alte

Versioni con/senza pressacavo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale:

Custodia: pressfusione di zinco verniciato a polvere, grigio

Leva: acciaio zincato

Grado di protezione:

IP 65 (chiuso)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE:

Test: REG. VDE. n.:B437

Testato UL:

UL File Number: E75770

Campo di temperatura:

da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-A 3 MTGVB

| Codice articolo | Descrizione articolo | M | PG | Materiale | Colori | Pressacavo | Campo di serraggio del pressacavo | Pezzi / confezione |
|--|-----------------------|----|----|------------------|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| Custodia H-A: custodia volante con leva (ingresso verticale) | | | | | | | | |
| 10512900 | H-A 3 MTgvb | - | 11 | zinco pressofuso | grigio | - | - | 10 |
| 10429500 | H-A 3 MTgvb | - | 11 | zinco pressofuso | grigio | sì | 6.5 - 12 | 10 |
| 19512900 | EPIC® H-A 3 MTgvb M20 | 20 | - | zinco pressofuso | grigio | - | - | 10 |
| 19429500 | EPIC® H-A 3 MTgvb M20 | 20 | - | zinco pressofuso | grigio | sì | 3.0 - 13.5 | 10 |

Ultimo aggiornamento (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 MTGVB

