


## EPIC® H-A 3 MTS

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia compatta in metallo è appositamente concepita per l'utilizzo in sistemi di controllo e per l'alimentazione elettrica in spazi ristretti.

### Info

Custodia piccola robusta in metallo  
Indice di protezione testato UL50E



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.

La custodia volante è compatibile con molti custodie comuni sul mercato (base da pannello, base da parete o custodia volante con leva).

Il blocco avviene tramite leva sulla controparte

Con foro filettato per l'impiego con il rispettivo pressacavo.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

### Applicazione

Per la protezione dell'inserito da influssi esterni.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 MTS

Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

### Caratteristiche del prodotto

Custodia volante  
Volante con leva singola  
ingresso laterale  
Versioni con/senza pressacavo  
Custodia in metallo

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressfusione di zinco verniciato a polvere, grigio Leva: acciaio zincato
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® H-A 3 MTS**

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Materiale	Colori	Pressacavo	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
Custodia H-A: custodia volante (ingresso laterale)								
10512300	H-A 3 MTS 11	-	11	zinco pressofuso	grigio	-	-	10
10427500	H-A 3 MTS 11 kpl	-	11	zinco pressofuso	grigio	sì	6.5 - 12	10
19512300	H-A 3 MTS M20	20	-	zinco pressofuso	grigio	-	-	10
19427500	H-A 3 MTS M20 kpl.	20	-	zinco pressofuso	grigio	sì	3 - 13.5	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16