


EPIC® H-A 32 TGB

Custodie robuste per 2 inserti

La custodia robusta per 2 matrici della serie H-A, H-D o STA è appositamente concepita per installazioni a ingombro ridotto. Dispone di 2 leve doppie e un ingresso cavo diretto.

Info

Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio

Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari

Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante

Leva doppia

Versioni standard e alte

Versioni con/senza manicotto centrale

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 TGB

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-A 32 TGB

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto	Pezzi / confezione
Custodia H-A: custodia volante (ingresso verticale, leva doppia)					
10585000	H-A 32 TGB 29	-	29	sì	5
19585000	H-A 32 TGB M32	32	-	-	5
79525800	H-A 32 TGB M40	40	-	-	5