

## EPIC® H-B 10 SDRH-LB

Robusta custodia industriale



La robusta custodia alta in metallo dispone di un ingresso cavo e una leva in lunghezza ed è appositamente concepita per l'impiego nell'industria della plastica.

### Info

Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione

Coperchio in metallo con cerniera robusta

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata

### Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

## EPIC® H-B 10 SDRH-LB

### Caratteristiche del prodotto

Base da pannello, versione alta  
Con leva singola  
1 ingresso laterale  
Versione con coperchio metallico

### Dati tecnici

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale             |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale               |
| Materiale:              | Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia<br>Leva: acciaio zincato<br>Guarnizione: NBR |
| Grado di protezione:    | IP 65 (chiuso)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (chiuso)                                                               |
| Testato VDE:            | Test: REG. VDE. n.:B437<br>Testato UL:<br>UL File Number: E75770                                             |
| Campo di temperatura:   | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C                                                      |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-B 10 SDRH-LB

| Codice articolo                                                                     | Descrizione articolo | M  | PG | Pezzi / confezione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|--------------------|
| Custodia H-B: base da pannello (coperchio, 1 ingresso, leva singola, versione alta) |                      |    |    |                    |
| 70064200                                                                            | H-B 10 SDRH-LB 21    | -  | 21 | 5                  |
| 70064400                                                                            | H-B 10 SDRH-LB 29    | -  | 29 | 5                  |
| 79064200                                                                            | H-B 10 SDRH-LB M25   | 25 | -  | 5                  |
| 79064400                                                                            | H-B 10 SDRH-LB M32   | 32 | -  | 5                  |