

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Robusta custodia industriale

La custodia in metallo con una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto è idonea per l'impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

Info

Maggior spazio interno per il cablaggio

Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata

Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante con leva e guarnizione, versione alta

Con leva singola

Versioni standard e alte

Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|--|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale |
| Materiale: | Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR |
| Grado di protezione: | IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12 (chiuso) |
| Testato VDE: | Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770 |
| Campo di temperatura: | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C |

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

| Codice articolo | Descrizione articolo | M | PG | Manicotto | Pezzi / confezione |
|---|----------------------|----|----|-----------|--------------------|
| Custodia H-B: custodia volante con leva (1 ingresso verticale, leva singola, versione alta) | | | | | |
| 70042400 | H-B 10 TBFH-LB 21 | - | 21 | sì | 10 |
| 70042600 | H-B 10 TBFH-LB 29 | - | 29 | sì | 10 |
| 79042400 | H-B 10 TBFH-LB M25 | 25 | - | - | 10 |
| 79042600 | H-B 10 TBFH-LB M32 | 32 | - | - | 10 |

Ultimo aggiornamento (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16