

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Robusta custodia industriale

La custodia in metallo con una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto è idonea per l'impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

Info

Maggior spazio interno per il cablaggio

Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata

Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante con leva e guarnizione, versione alta

Con leva singola

Versioni standard e alte

Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale:

Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia

Leva: acciaio zincato

Guarnizione: NBR

Grado di protezione:

IP 65 (chiuso)

NEMA 250, UL50E: 12 (chiuso)

Campo di temperatura:

da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto	Pezzi / confezione
Custodia H-B: custodia volante con leva (1 ingresso verticale, leva singola, versione alta)					
70042400	H-B 10 TBFH-LB 21	-	21	sì	10
70042600	H-B 10 TBFH-LB 29	-	29	sì	10
79042400	H-B 10 TBFH-LB M25	25	-	-	10
79042600	H-B 10 TBFH-LB M32	32	-	-	10