

## EPIC® H-B 10 TGB

Robusta custodia industriale



La custodia universale in metallo è idonea per i sistemi di illuminazione ed audio. Dispone di 2 leve doppie e un ingresso cavo diretto.

### Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore

Per il collegamento con la controparte con copertura integrata

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata  
Versione con doppia leva per una maggior sicurezza

### Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

Ultimo aggiornamento (03.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TGB

### Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola  
Leva doppia  
Versioni standard e alte  
Versioni con/senza manicotto centrale

### Dati tecnici

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale             |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale               |
| Materiale:              | Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia<br>Leva: acciaio zincato<br>Guarnizione: NBR |
| Grado di protezione:    | IP 65 (chiuso)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)                                                            |
| Testato VDE:            | Test: REG. VDE. n.:B437<br>Testato UL:<br>UL File Number: E75770                                             |
| Campo di temperatura:   | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C                                                      |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-B 10 TGB

| Codice articolo                                                  | Descrizione articolo | M  | PG | Manicotto | Pezzi / confezione |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-----------|--------------------|
| Custodia H-B: custodia volante (ingresso verticale, leva doppia) |                      |    |    |           |                    |
| 10041000                                                         | H-B 10 TGB 16        | -  | 16 | sì        | 10                 |
| 19041000                                                         | H-B 10 TGB M20       | 20 | -  | -         | 10                 |
| 79055700                                                         | H-B 10 TGB M25       | 25 | -  | -         | 10                 |