

## EPIC® H-Q 5 PE Collegamento a vite

Inserto para conector con 5 contactos crimpados y conductor protector con conexión atornillada

Inserto per connettori rettangolari a 5 poli compatto, fino a 30 A, con contatto PE a vite.

### Info

Matrice standard compatta e potente

Salvaspazio, contatto a crimpare

Made in Germany



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Automazione industriale



guida



Eolico



Per esterno



Autoestinguente

### Vantaggi

Fino a 30 A grazie alla speciale disposizione dei 5 Contatti di potenza.

Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.

Ultimo aggiornamento (08.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-Q 5 PE Collegamento a vite

Il conduttore di terra (PE) può essere collegato in due modi: la variante "PE-S" è utilizzabile con un contatto PE a vite, la variante "PE-C" con un contatto PE a crimpare.

Compatibile con connettori a standard di mercato.

Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 4,0 mm<sup>2</sup>.

### Applicazione

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.

Adatto per il cablaggio interno quadro

Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Insetto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insetto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	400 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	30 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Numero di contatti:	5 + PE
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm <sup>2</sup> Collegamento PE a vite : 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4,0 mm <sup>2</sup>
Materiale:	Poliammide
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® H-Q 5 PE Collegamento a vite**

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
EPIC® H-Q 5 con contatto di terra (PE) a vite				
10431600	EPIC H-Q 5 SCM PE-S	maschio	5	10
10432600	EPIC H-Q 5 BCM PE-S	femmina	5	10

Ultimo aggiornamento (08.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-Q 5 PE Collegamento a vite

