

EPIC® H-Q 7 PE collegamento a cripare

Insero per connettore con 7 contatti e conduttore protettivo a cripare

Insero per connettori rettangolari a 7 poli compatto, fino a 10 A, con contatto PE a cripare.

Info

Matrice standard compatta e potente

Salvaspazio, contatto a cripare

Made in Germany



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Automazione industriale



guida



Eolico



Per esterno



Autoestinguente

Vantaggi

L'alta densità dei contatti permette di alloggiare 7 contatti + 1 PE in uno spazio ridotto.

Il contatto a cripare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.

Ultimo aggiornamento (05.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE collegamento a cripare

Lo speciale contatto PE a cripare permette il cablaggio automatizzato del connettore (anti-vibrazioni).
Compatibile con connettori a standard di mercato.
Per conduttori con sezioni tra 0,14 e 2,50 mm².

Applicazione

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
Adatto per il cablaggio interno quadro
Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Insetto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Insetto per connettori industriali
Tensione Nominale (V):	400 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	10 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Numero di contatti:	7 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a cripare: 0,14 - 2,5 mm ² Contatto a cripare PE: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Materiale:	Poliammide
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-Q 7 PE collegamento a cripare

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
EPIC® H-Q 7 con contatto di terra (PE) a crimpare				
10431710	EPIC H-Q 7 SCM PE-C	maschio	7	10
10432710	EPIC H-Q 7 BCM PE-C	femmina	7	10

Ultimo aggiornamento (05.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE collegamento a cripare

