

EPIC® ULTRA H-A 3 TBF

Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC


Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250

Info

Protezione EMC

Resistente alla corrosione

Made in Germany



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Robusto



Connettore con custodia standard



interferenze



Impermeabile

Vantaggi

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TBF

Custodie di nuova generazione che garantiscono una schermatura a 360° e bassa impedenza
Impiego universale grazie all'alta resistenza alla corrosione e un'elevata protezione dagli agenti esterni.
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Elevata resistenza meccanica e chimica
Abbinabile a custodie standard

Applicazione

In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
Per applicazioni fisse e mobili (es. costruzione di macchinari, turbine eoliche)
Macchine per l'edilizia
Costruzione di motori elettrici

Caratteristiche del prodotto

Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore
Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
Fornitura comprensiva di vite in acciaio inox per gli inserti

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: zinco pressofuso nichelato Leva: acciaio inox Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® ULTRA H-A 3 TBF

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Pezzi / confezione
10423204	EPIC® ULTRA H-A 3 TBF	20	10