EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC

Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250

Info
Protezione EMC
Resistente alla corrosione
Made in Germany







- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Tempo di montaggio
- Scarico della trazione ottimale
- Robusto
- Connettore con custodia standard
- interferenze
- Impermeabile

Vantaggi

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Custodie di nuova generazione che garantiscono una schermatura a 360° e bassa impedenza
Impiego universale grazie all'alta resistenza alla corrosione e un'elevata protezione dagli agenti esterni.
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Cablaggio rapido e funzionale
Adatte per elevati stress meccanici

Applicazione

Macchine per l'edilizia
In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
Per applicazioni fisse e mobili (es. costruzione di macchinari, turbine eoliche)
Costruzione di motori elettrici

Caratteristiche del prodotto

Le custodie EPIC®ULTRA garantiscono il contatto di schermatura e sono adatte a cavi schermati
Connettore maschio compatibile con custodie standard
Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata Leva e perni: acciaio zincato Guarnizione: NBR Pressacavo Corpo: ottone nichelato Inserto: PA Guarnizione: elastomero speciale
Grado di protezione:	IP 68 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Codice articolo	Descrizione articolo	Intervallo di serraggio in mm	Ø minimo sopra calza (mm)	Pezzi / confezione
Custodia H-B: custodia volante (ingresso laterale, perni per leva doppia)				
70250214	ULTRA H-B 16 TS QB 7-15	7 - 15	-	1
70250264	ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 BRUSH	7.0 - 15.0	6	1
70250215	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21	11 - 21	-	1
70250216	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 BRUSH	11 - 21	6	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.