

EPIC® H-BE 6 a crimpare

Insero standard per un facile assemblaggio



La matrice multifunzione per un utilizzo versatile dispone di un contatto a crimpare e può essere utilizzata per tensioni e intensità di corrente maggiori.

Info

Per il collegamento di fili fino a 4 mm²

Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili

Applicazioni ferroviarie



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



guida



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Inseri standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in

La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

Ingegneria meccanica

Industria plastica

Ultimo aggiornamento (03.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 a crimpare

Tecnologia per lo spettacolo
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	Argentati/dorati
Numero di contatti:	6 + PE
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm ²
Materiale:	Policarbonato PC
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-BE 6 a crimpare

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
EPIC® H-BE 6 Contatto a crimpare				
10180002	EPIC® H-BE 6 SCM	maschio	1 - 6	10
10181002	EPIC® H-BE 6 BCM	femmina	1 - 6	10

EPIC® H-BE 6 a crimpare

