EPIC® H-D 7 stampato

Inserti multipolari per contatti a crimpare punzonati


La matrice standard compatta con contatto crimpato a ingombro ridotto può essere utilizzata a temperature da -40 a +100 gradi e resistere, per un beve intervallo, a temperature fino a +125 gradi.

Info

Per macchine automatiche di crimpatura
Adatto per assemblaggi con contatti in bobina
Made in Europe







Ingombri ridotti

Robusto

Vantaggi

Connettore piccolo, high-performance
Contatti a crimpare ad elevato rendimento

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) custodia in metallo; 250 V custodia termoplastica;

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 7 stampato

	UL: 250 V
Tensione di prova:	2,5 kV
Corrente nominale (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	Argentati/dorati
Numero di contatti:	7 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²
Materiale:	Poliestere PBT
Cicli di innesto:	100
Certificazioni:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 7 stampato

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Descrizione articolo	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
11250000	H-D 7 SCG	maschio	stampato	1 - 7	10
11251000	H-D 7 BCG	femmina	stampato	1 - 7	10

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16