EPIC® K 4/8

Inserto combinato potenza e segnale

L'uso combinato per potenza e controllo è adatto alla trasmissione di grandi potenze abbinate a segnali elettrici. Viene utilizzato in molti settori dell'industria.

Info
Inserto di alimentazione a 4 poli per connettore rettangolare con ulteriori 8 contatti di segnale



Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Eolico

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Potenza e segnale in un solo inserto
Adatto con ÖLFLEX®SERVO

Applicazione
Ingegneria meccanica
Ingegneria di controllo
Energie rinnovabili

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
Tensione Nominale (V):	IEC: 400 V

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® K 4/8

	UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	80 A Potenza 16 A Controllo
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 5 mOhm
Numero di contatti:	4 + 8 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento filettato: 1,5 - 16,0 mm^2 (contatto Potenza) Collegamento filettato: 0,5 - 2,5 mm^2 (contatto Controllo)
Lunghezza di spelatura (mm):	14 ± 0,5 mm (Power) 6 ± 0,5 mm (controllo)
Materiale:	Policarbonato PC
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +125 °C

Nota

Connessione PE con conduttore da 16 mm^2 solo con il copicorda a occhiello 44424029
Gli inserti devono essere utilizzati nelle apposite custodie
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Per il collegamento dei trefoli occorre utilizzare un puntalino.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® K 4/8

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
Connessione a vite EPIC® K 4/8				
44424053	EPIC® K 4/8 SS	maschio	4 + 8 + PE	10
44424054	EPIC® K 4/8 BS	femmina	4 + 8 + PE	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16