EPIC® STA 6 a vite

Inserto STA con contatti a molla

La matrice con collegamento filettato rappresenta una garanzia grazie alle sue molle di contatto potenti. Può essere, ad esempio, utilizzata nei quadri elettrici.

Info

Per un affidabile trasmissione del segnale in condizioni ambientali difficili
Robusti contatti a molla
Made in Germany



Automazione industriale

Vantaggi

Ottima superficie di contatto grazie alla struttura a molla
Inserto STA con contatti a molla

Applicazione

Impianti di comando
Tecnologia "Rack"
Laboratori elettronici

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 24 V AC, 60 V DC UL: 48 V CSA: 48 V
Corrente nominale (A):	IEC: 10 A UL: 10 A

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 6 a vite

	CSA: 10 A
Grado di inquinamento:	2
Resistenza di contatto:	< 3 mOhm
Contatti:	Argentati
Numero di contatti:	6
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 0,5 - 1,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm):	5
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +80 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® STA 6 a vite

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
STA 6 a vite				
10486100	STA 6 SS	maschio	1 - 6	10
10488100	STA 6 FS	femmina	1 - 6	10

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.