

EPIC® TB-H-BE 24


Per un cablaggio comodo e chiaro nel quadro elettrico. Montaggio nella base da pannello.

La matrice standard può essere collegata a matrici maschio H-BE in custodie ed è idonea per l'impiego in quadri elettrici e nella costruzione di macchinari ed impianti.

Info
Connettore per quadro elettrico







Vantaggi
Sono costruiti con la stessa tecnologia degli inserti standard H-BE e trovano impiego all'interno dei quadri elettrici
Vanno utilizzati in accoppiamento con inserti maschio H-BE e le rispettive custodie volanti
ESEMPIO: Fissaggio laterale = "sinistro" significa che il montaggio dell'inserto deve essere fatto sulla parete sinistra del quadro elettrico. In questa condizione il conduttore di terra (PE) e il PIN 1, si trovano in alto

Applicazione
Costruzione di quadri elettrici
Impianti industriali

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 24

Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	24 + PE
Tipologia del contatto:	A vite: 0.5 - 4.0 mm^2
Lunghezza di spelatura (mm):	13
Cicli di innesto:	200
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® TB-H-BE 24

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Fissaggio su lato	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
Inserto 24 poli					
70317100	TB-H-BE 24 BRE	femmina	destro	1 - 24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	femmina	sinistro	1 - 24	10

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 24



Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.