

EPIC® MH 2 40A

Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore

Inserto a 2 poli per connettori modulari EPIC® MH, fino a 40 A, anche per applicazioni ferroviarie.

Info

Modulo di potenza a 2 poli compatto

Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Automazione industriale



guida



Eolico



Autoestinguente

Vantaggi

Modulo con 2 contatti di potenza per alimentazione fino a 40 A e tensione fino a 1000 V.

Connettori modulari intercambiabili e compatibili coi connettori standard di mercato.

Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.

Contatti a crimpare per diverse sezioni del conduttore.

Alloggia perfettamente con un clic nel telaio EPIC® MH. Montaggio notevolmente semplificato rispetto ai telai piegevoli.

Applicazione

Per la composizione di inserti per i connettori modulari.

Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.

Adatto per l'impiego in ambito ferroviario a bordo veicolo. (autoestinguenza secondo DIN EN 45545-2:2016-02, R22 e R23, HL1, HL2 e HL3).

Ultimo aggiornamento (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 40A

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	1000 V AC/DC
Tensione di prova:	8 kV
Corrente nominale (A):	40
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 5 mOhm
Numero di contatti:	2
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm ²
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	UL: in preparazione
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® MH 2 40A

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Slots
44423364	EPIC® MHS 2 40A CM	maschio	2	1
44423365	EPIC® MHB 2 40A CM	femmina	2	1

Ultimo aggiornamento (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 40A

