


SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, espansori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro con filettatura di raccordo PG, con superficie di supporto per chiave per cavi



Ingombri ridotti

Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti
Montaggio con chiave fissa
La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Applicazione

Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura di raccordo PG
Prima cifra: filettatura esterna
Seconda cifra: filettatura interna

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard:

Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale:

Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura:

da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SKINDICHT® EKU

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Pezzi / confezione
SKINDICHT® EKU		
52025200	EKU 7/9	100
51731000	EKU 9/11	100
51731010	EKU 11/13,5	100
51731020	EKU 13,5/16	100
51731030	EKU 16/21	50
51731040	EKU 21/29	25
52025210	EKU 29/36	25
52025220	EKU 36/42	25
52025230	EKU 42/48	25