

SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna



Vantaggi

Permette un passaggio facile da una filettatura PG machio ad una filettatura metrica femmina.

Resiste a temperature fino a +200 °C.

Disponibile per dimensioni di filettatura fino a PG36 o M40.

Forma A in versione "easy-grip" per una facile presa, forma B in versione liscia.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro per cento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

Per applicazioni con diverse filettature.

Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Adatto alla posa esterna.

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Costruzione

Forma A: zigrinatura

Forma B: liscia

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60 °C a +200 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MA-PG/M

Codice articolo	Forma	Filettatura PG	Filettatura, femmina M2	Pezzi / confezione
SKINDICHT® MA-PG/M				
52104490	B	7	12 x 1,5	100
52104491	B	9	16 x 1,5	50
52104492	A	11	16 x 1,5	50
52104493	B	11	20 x 1,5	50
52104494	B	13,5	20 x 1,5	50
52104495	A	16	20 x 1,5	50
52104496	B	16	25 x 1,5	50
52104497	A	21	20 x 1,5	50
52104498	A	21	25 x 1,5	50
52104499	B	21	32 x 1,5	50
52104500	A	29	25 x 1,5	25
52104501	A	29	32 x 1,5	25
52104502	B	29	40 x 1,5	10
52104503	A	36	40 x 1,5	10
52104490LF	B	7	12 x 1,5	100
52104491LF	B	9	16 x 1,5	50
52104492LF	A	11	16 x 1,5	50
52104493LF	B	11	20 x 1,5	50
52104494LF	B	13,5	20 x 1,5	50
52104496LF	B	16	25 x 1,5	50
52104497LF	A	21	20 x 1,5	50
52104498LF	A	21	25 x 1,5	50
52104499LF	B	21	32 x 1,5	50
52104500LF	A	29	25 x 1,5	25
52104501LF	A	29	32 x 1,5	25
52104502LF	B	29	40 x 1,5	10
52104503LF	A	36	40 x 1,5	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16