

O-ring NBR PG metrico SKINDICHT®

O-ring NBR PG SKINDICHT®, anello di tenuta, resistente a olio, polvere e acqua, per garantire la tenuta ermetica, resistente all'ozono e ai raggi UV, filetto PG



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Resistente a oli, polvere e acqua

Applicazione

Per la tenuta stagna da oli, polvere e acqua sulla filettatura di raccordo di pressacavi o di componenti simili.

Note

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard:

Nero

Materiale:

NBR

Campo di temperatura:

da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

O-ring NBR PG metrico SKINDICHT®

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø interno x Ø spessore (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53001010	PG 7	10.0 x 1.5	100
53102011	PG 9	13.0 x 1.5	100
53001020	PG 11	16.0 x 1.5	100
52005740	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
53001030	PG 16	20.0 x 1.5	100
52005750	PG 21	26.0 x 2.0	100
53001040	PG 29	34.0 x 2.0	50
52005760	PG 36	44.0 x 2.0	50
53001050	PG 42	50.0 x 2.0	50
52005770	PG 48	55.0 x 2.0	50

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16