

SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, guarnizione settoriale CR per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi



Vantaggi

Una sola guarnizione per diversi campi di serraggio

Le diverse incisioni permettono di regolare la dimensione con l'aiuto di un coltello.

Applicazione

Guarnizione settoriale per pressacavi SKINDICHT®

Note

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard:	Nero
Materiale:	CR
Campo di temperatura:	da -20°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® E

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Diametro esterno x fori (mm)	Spessore (mm)	Ø esterno (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® E					
52005780	E 9	13,5 x 5/8	5.5	13.5	250
52003690	E11	16,5 x 7/10/12,5	6.0	16.5	250
52003700	E 13,5	18,5 x 7/10,5/13/16	6.5	18.5	250
52003710	E 16	20,5 x 8/10,5/13,5/16	7.5	20.5	250
52003720	E 21	26,0 x 11/15/18/20	8.0	26.0	100
52003730	E 29	35,0 x 19/23/27/31	9.5	35.0	100
52003740	E 36	45,0 x 25/28/31/35	12.0	45.0	50
52005790	E 42	52,0 x 35,5/39/42,5/46	14.0	52.0	50
52005800	E 48	57,0 x 40,5/44/47/50,5	14.0	57.0	50

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16