

## SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, controdadi in polistirene con filettatura di raccordo PG, per il bloccaggio di pressacavi in fori senza filetto



### Vantaggi

La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

### Applicazione

Per il fissaggio di pressacavi SKINDICHT® in fori passanti senza filettatura.

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG

### Note

Per coppie di serraggio e sollecitazioni meccaniche maggiori si consigliano i controdadi SKINTOP® GMP-GL

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo
Colore standard:	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale:	Polistirene
Campo di temperatura:	da -20°C a +70°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® GMK**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Altezza (mm)	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16