

SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi



Buona resistenza chimica



Resistenza meccanica

Applicazione

In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Materiale:

Acciaio inox

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SKINDICHT® SM INOX

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Altezza (mm)	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
52032517	PG 7	3.5	17	50
52032559	PG 11	3.5	22	50
5203254	PG 13,5	4.0	24	50
52032555	PG 16	4.0	27	50
52032556	PG 21	4.5	32	25
52032557	PG 29	5.5	41	10
52032558	PG 36	6.0	51	10