

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi



Applicazione

In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo
Materiale:	Ottone, nichelato
Campo di temperatura:	da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® SM

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Altezza (mm)	Misura della chiave SW mm	Dimensione angolo lontano	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SM					
52003490	PG 7	2.8	15	16,6	100
52003500	PG 9	2.8	18	20	100
52003510	PG 11	3.0	21	23,5	100
52003520	PG 13,5	3.0	23	25,5	100
52003530	PG 16	3.0	26	29	100
52003540	PG 21	3.5	32	35,5	50
52003550	PG 29	3.5	41	45	50
52003560	PG 36	5.0	51	56	25
52003570	SM 42	5.0	60	65	25
52003580	PG 48	5.5	64	69	25

Ultimo aggiornamento (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16