

SKINDICHT® SHV, guarnizione conica

SKINDICHT® SHV, guarnizione conica



Buona resistenza chimica



Resistente agli acidi



Resistente alla temperatura

Vantaggi

SKINDICHT® SHV CR resistente a olio, polvere e acqua

SKINDICHT® SHV FKM per temperature elevate

SKINDICHT® SHV FKM resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici

Applicazione

Guarnizioni coniche per pressacavi SKINDICHT®.

Note

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine per pressacavi

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per cavo

Colore standard:

CR: nero

FKM: rosso

Materiale:

CR

FKM

Campo di temperatura:

CR: da -20 ° C a + 80 ° C

FKM: bus -20 ° C + 200 ° C

Nota

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV, guarnizione conica

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® SHV, guarnizione conica

Codice articolo	Passo PG/apertura libera	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SHV CR				
52021120	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021130	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021140	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021150	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021160	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021180	SHV13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021170	SHV13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021190	SHV 16/ 11.0	11.0	19.5	50
52021200	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021210	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52024460	SHV 21/ 16.0	16.0	19.8	50
52021220	SHV 21/ 18.0	18.0	19.8	50
52021230	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021240	SHV 29/ 22.0	22.0	24.0	25
52021250	SHV 29/ 24.0	24.0	24.0	25
52021260	SHV 29/ 26.0	26.0	24.0	25
SKINDICHT® SHV FKM				
52021259	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021146	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021261	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021262	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021263	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021271	SHV 13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021272	SHV 13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021265	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021269	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52021268	SHV 21/ 18.0	18.0	19.5	50
52021266	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021267	SHV 29/ 22.0	22.0	19.8	50

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16