


SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, raccordi in ottone con filettatura di raccordo PG, in versione prolunga o ricambio, la versione -XL offre una filettatura di raccordo lunga



Ingombri ridotti

Vantaggi

Possibilità di impiego come prolunga o pezzo di ricambio
Montaggio con chiave fissa

Applicazione

Adattatore con profilo esagonale. Da filettatura esterna (maschio) metrica a filettatura interna (femmina) PG.
Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Note

SKINDICHT® ZS-XL ha una filettatura di raccordo lunga

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® ZS				
52100010	PG 7	14	5	100
52100020	PG 9	17	6	100
52100030	PG 11	20	6	100
52100040	PG 13,5	22	6,5	100
52100050	PG 16	24	6,5	50
52100060	PG 21	30	7	50
52100070	PG 29	40	8	25
52100080	PG 36	50	9	10
52100090	PG 42	57	10	10
52100100	PG 48	64	10	10
SKINDICHT® ZS-XL				
52020940	PG 9	17	15	100
52020930	PG 11	20	15	100
52020950	PG 13,5	22	15	100
52020960	PG 16	24	15	50
52020970	PG 21	30	15	50
52020980	PG 29	40	15	25
52020990	PG 36	50	15	10
52021000	PG 42	57	15	10
52021010	PG 48	64	15	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16