

SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT



Tempo di montaggio



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica

Applicazione

Per il fissaggio di pressacavi SKINTOP® in fori passanti senza filettatura.

Costruzione

Filetto di connessione NPT
Versione senza collare

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Colore standard:

RAL 7001 grigio argento

RAL 7035 grigio chiaro

RAL 9005 nero

Materiale:

Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura:

da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® GMP-GL NPT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Spessore (mm)	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
53019331	NPT 1"	7.0	42	100
SKINTOP® GMP-GL NPT nero				
53019305	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019315	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019325	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019335	NPT 1"	7.0	42	100
SKINTOP® GMP-GL NPT grigio chiaro				
53019300	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019310	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019320	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019330	NPT 1"	7.0	42	100

Ultimo aggiornamento (28.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16