

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione anti piega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Elevata protezione anti piega e anti-schiacciamento
Protezione del cavo
Elevata resistenza e durata
Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

Applicazione

Cavi per apparecchi e macchine che sono soggetti a movimenti che devono essere protetti da raggi di curvatura ridotti secondo la VDE 0700-1
Utensili elettrici portatili
Industria robotica
Light & sound
Parti di macchine in movimento

Ultimo aggiornamento (15.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Note

SKINTOP® BSR su richiesta: versione con guarnizione di serraggio ridotta, per cavi di sezione minore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® BS

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C (mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® BS grigio argento						
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015620	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015640	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015650	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25
SKINTOP® BS nero						
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015820	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015840	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015850	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25

Ultimo aggiornamento (15.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16