

SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

Info

NOVITÀ: disponibile nelle misure fino a M40x1,5

Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile

Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare



Food & Beverage



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Resistenza meccanica



Robusto



interferenze



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC

Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura

Hygienic design per ottimi risultati di pulizia

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

Applicazione

Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
Per uso in zona di produzione
Settore farmaceutico

Riferimenti normativi/approvazioni

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hygienic design per macchine e componenti
ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

Costruzione

I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
Monoblocco per un facile montaggio dall'esterno
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M
Tool di montaggio in appendice a catalogo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Certificazioni:	Certificazione UL per le misure M32x1,5 e M40x1,5 in preparazione
Materiale:	Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Su richiesta disponibili altre dimensioni.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® HYGIENIC SC

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® HYGIENIC SC						
53105300	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105301	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105302	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105303	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105314	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105315	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5

SKINTOP® HYGIENIC SC