

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

### Info

NOVITÀ: disponibile nelle misure fino a M40x1,5

Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile

Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare



Food & Beverage



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Resistenza meccanica



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Hygienic design per ottimi risultati di pulizia

Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

### Applicazione

Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare

Per uso in zona di produzione

Settore farmaceutico

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

### Riferimenti normativi/approvazioni

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Hygienic design per macchine e componenti

ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale

FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America

DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF / ANSI 169

Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

### Costruzione

I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura

La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.

Monoblocco per un facile montaggio dall'esterno

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Note

Tool di montaggio in appendice a catalogo

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Certificazioni:	Certificazione UL per le misure M32x1,5 e M40x1,5 in preparazione
Materiale:	Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

### Nota

Su richiesta disponibili altre dimensioni.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105140	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5
53105240	M 32 x 1,5	12,5 - 16,5	36	56.0	9	5
53105142	M 40 x 1,5	18 - 23	45	62.0	9	5

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

