
SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

Info

Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare





- Food & Beverage
- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Resistenza meccanica
- Robusto
- Resistente alla temperatura

Vantaggi

Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

Applicazione

Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
Per uso in zona di produzione

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Settore farmaceutico

Riferimenti normativi/approvazioni

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hygienic design per macchine e componenti
ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

Costruzione

I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
Monoblocco per un facile montaggio dall'esterno
Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Dati tecnici

Materiale:	Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -20 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Pezzi / confezione
SKINTOP® HYGIENIC NPT						
54114100	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114110	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114120	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114130	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT						
54114200	NPT 1/4"	3 - 4,5	7,2	16	39.5	5
54114210	NPT 3/8"	4,5 - 7	7,8	20	42.5	5
54114220	NPT 1/2"	7 - 10	8,4	24	47.0	5
54114230	NPT 3/4"	9 - 12,5	8,4	29	50.0	5

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.