


## SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

### Info

Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile

Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare



Food & Beverage



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Resistenza meccanica



Robusto



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Hygienic design per ottimi risultati di pulizia

Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

### Applicazione

Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare

Per uso in zona di produzione

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® HYGIENIC NPT

Settore farmaceutico

### Riferimenti normativi/approvazioni

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Hygienic design per macchine e componenti

ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale

FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America

NSF / ANSI 169

Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

### Costruzione

I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura

La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.

Monoblocco per un facile montaggio dall'esterno

Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

### Dati tecnici

Materiale:

Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L)

Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)

Grado di protezione:

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Campo di temperatura:

da -20°C a +100°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® HYGIENIC NPT**

| Codice articolo         | Descrizione articolo / dimensioni | Ø F mm      | Lunghezza filettatura D (mm) | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Pezzi / confezione |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| SKINTOP® HYGIENIC NPT   |                                   |             |                              |                           |                       |                    |
| 54114100                | NPT 1/4"                          | 4 - 6       | 7,2                          | 16                        | 39.5                  | 5                  |
| 54114110                | NPT 3/8"                          | 6,5 - 9     | 7,8                          | 20                        | 42.5                  | 5                  |
| 54114120                | NPT 1/2"                          | 9 - 12      | 8,4                          | 24                        | 47.0                  | 5                  |
| 54114130                | NPT 3/4"                          | 11,5 - 15,5 | 8,8                          | 29                        | 50.0                  | 5                  |
| SKINTOP® HYGIENIC-R NPT |                                   |             |                              |                           |                       |                    |
| 54114200                | NPT 1/4"                          | 3 - 4,5     | 7,2                          | 16                        | 39.5                  | 5                  |
| 54114210                | NPT 3/8"                          | 4,5 - 7     | 7,8                          | 20                        | 42.5                  | 5                  |
| 54114220                | NPT 1/2"                          | 7 - 10      | 8,4                          | 24                        | 47.0                  | 5                  |
| 54114230                | NPT 3/4"                          | 9 - 12,5    | 8,4                          | 29                        | 50.0                  | 5                  |