

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

Info

Ora con certificazione NSF/ANSI 169: "for use in food zone non contact"



-  Food & Beverage
-  Buona resistenza chimica
-  Ampio campo di serraggio
-  Resistenza meccanica
-  Robusto
-  interferenze
-  Resistente alla temperatura

Vantaggi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC

Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura

Hygienic design per ottimi risultati di pulizia

Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Applicazione

Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
Per uso in zona di produzione
Settore farmaceutico

Riferimenti normativi/approvazioni

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hygienic design per macchine e componenti
ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

Costruzione

I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
Monoblocco per un facile montaggio dall'esterno
Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Dati tecnici

Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale:	Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Pezzi / confezione
54114300	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114310	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114320	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114330	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16