


SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, pressacavo resistente alla corrosione in acciaio inox con superfici lisce, design compatto, resistente all'acqua di mare

Info

Versione in acciaio inox con design compatto

Per uso in zone di contatto accidentale nell'industria alimentare



Food & Beverage



Per esterno



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Resistente alla corrosione

Resistente all'acqua marina

Superfici lisce - senza spigoli

Struttura compatta

Campi di serraggio variabili e ampi

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX NPT

Applicazione

Per applicazioni onshore e offshore
Stabilimenti di imbottigliamento e birrifici
Industria alimentare (zona senza contatto con prodotto, zona di contatto accidentale)

Riferimenti normativi/approvazioni

ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

Costruzione

Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: acciaio inossidabile - V4A (1.4404 / 316L) Inserto: poliammide Guarnizione: silicone O-ring: silicone Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® INOX NPT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® INOX NPT						
53806778	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806779	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806780	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806781	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806782	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806783	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806784	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5
SKINTOP® INOX-R NPT						
53806796	NPT 1/4"	3 - 5	16	37.8	15	5
53806797	NPT 3/8"	5 - 7	20	40.4	15	5
53806798	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	5
53806799	NPT 3/4"	7 - 13	29	46.2	15	5
53806800	NPT 1"	8 - 15	36	50.6	15	5
53806801	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	59.2	17	5
53806802	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	63.2	17	5

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16