


SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, pressacavo resistente alla corrosione in acciaio inox con superfici lisce, design compatto, resistente all'acqua di mare

Info

Versione in acciaio inox con design compatto
Protezione EMC ottimale



Food & Beverage



Per esterno



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Resistenza meccanica



interferenze



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Superfici lisce - senza spigoli

Struttura compatta

Campi di serraggio variabili e ampi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC

Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC NPT

Applicazione

Per la messa a terra CEM della treccia di schermatura in rame
Settore farmaceutico
Industria alimentare (zona senza contatto con prodotto, zona di contatto accidentale)
Per applicazioni onshore e offshore
Stabilimenti di imbottigliamento e birrifici

Riferimenti normativi/approvazioni

ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
DIN EN ISO 14 159 Sicurezza delle macchine Requisiti di igiene per la progettazione delle macchine
NSF/ANSI 169 Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

Costruzione

Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: acciaio inox - V4A (1.4044 / 316L) Inserto: poliammide Guarnizione: silicone O-ring: in silicone
Grado di protezione:	NEMA Type 1, Type 2, Type 4X, Type 6, Type 12 conforme a UL50E IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® INOX SC NPT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C (mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53806818	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806819	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806820	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806821	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806822	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806823	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806824	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16