


SKINTOP® MULTI FL21 Flangia

SKINTOP® MULTI FL21, piastra flangiata



Automazione industriale



Per esterno



Buona resistenza chimica



Resistenza meccanica



Robusto



affidabilità

Vantaggi

Adattatore per forature a standard FL21, permette di montare i sistemi multicavo.

Impiegabile in molti modi in diverse applicazioni e diversi ambienti.

La guarnizione NBR consente una buona tenuta sulla custodia (grado di protezione IP 66).

Montaggio semplice mediante 4 viti di fissaggio.

Struttura in acciaio verniciato a polvere; o acciaio inossidabile V2A.

Applicazione

Per il montaggio con forature secondo standard FL21, rende possibile montare SKINTOP® MULTI o SKINTOP® CUBE.

Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi o con oli.

Dati tecnici

Materiale:

Acciaio, verniciato a polvere

Acciaio inox

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI FL21 Flangia

Grado di protezione:	Guarnizione: NBR
Campo di temperatura:	IP 66
	da -10°C a +70°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® MULTI FL21 Flangia

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Apertura La x A	Pezzi / confezione
52220030	Lamiera in acciaio, verniciata a polvere, RAL 7035	113.0 x 36.0	1
52220031	Acciaio inossidabile, V2A	113.0 x 36.0	1

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16