

SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, guarnizioni settoriali, un'unica guarnizione per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi



Vantaggi

Una sola guarnizione per diversi campi di serraggio

Le diverse incisioni permettono di regolare la dimensione con l'aiuto di un coltello.

Applicazione

Guarnizione settoriale per pressacavi SKINDICHT®

Note

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard:

Nero

Materiale:

CR

Campo di temperatura:

da -20°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® E-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø esterno x fori (mm)	Spessore (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50