

SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, dadi di pressione in ottone nichelato con filettatura EN 50262



Applicazione

SKINDICHT® D-M dadi di compressione con filettatura EN 50262.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000814 Descrizione classe ETIM 5.0 : bussola filettata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000814 ETIM 6.0 Class-Description: Dado di compressione
Materiale:	Ottone, nichelato
Campo di temperatura:	da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® D-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
SKINDICHT® D-M			
52100600	M 12 x 1,5	12	100
52100601	M 16 x 1,5	16	100
52100602	M 20 x 1,5	20	100
52100603	M 25 x 1,5	25	50
52100604	M 32 x 1,5	32	25
52100605	M 40 x 1,5	40	25
52100606	M 50 x 1,5	50	10
52100607	M 63 x 1,5	65	10

Ultimo aggiornamento (28.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16