


SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, rondelle in acciaio, zincate, tra dado di pressione e adattatore



Applicazione

Per l'impiego tra dado di compressione e corpo del pressacavo.

Note

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000098 Descrizione classe ETIM 5.0 : Rondella
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000098 ETIM 6.0 Class-Description: Rondella
Materiale:	Acciaio, zincato
Campo di temperatura:	da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® U-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø esterno x Ø interno (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	61.0 x 52.0	100

Ultimo aggiornamento (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16