

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, passante, utilizzabile come passante multiplo, con scarico della trazione, per cavi con diametro da 4-32mm



Scarico della trazione ottimale

Vantaggi

Utilizzabili come passacavi per più cavi
Dispositivo antitrazione

Applicazione

Passacavi in gomma per cavi e conduttori con diametro da 4 a 32 mm.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000879

Descrizione classe ETIM 5.0 : Passacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000879

ETIM 6.0 Class-Description: Passacavi in gomma

Colore standard:

Nero

Materiale:

CR

Campo di temperatura:

da -30°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® DTN

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Spessore metallo (mm)	Foro su custodia Ø (mm)	Diametro interno del manicotto (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25