


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Connettore con custodia standard

Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Applicazione

Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard:

Grigio chiaro (RAL 7035)
Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiale:

Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura:

da -40°C a +100°C

Nota

Ultimo aggiornamento (20.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU-M

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® KU-M

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® KU-M grigio chiaro					
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22	9	100
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24	9	100
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29	10	100
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29	10	100
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29	10	100
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36	12	50
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36	12	50
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36	12	50
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36	12	50
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46	12	50
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46	12	50
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46	12	25
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46	12	25
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55	14	5
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55	14	5
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55	14	5
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55	14	5
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68	15	5
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68	15	5
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68	15	5
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68	15	5
SKINDICHT® KU-M nero					
52104541	16 x 1,5	12 x 1,5	20	8	100
52104520	20 x 1,5	12 x 1,5	24	8	100
52104521	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100
52104522	25 x 1,5	12 x 1,5	29	8	100
52104523	25 x 1,5	16 x 1,5	29	8	100
52104524	25 x 1,5	20 x 1,5	30	10	100
52104526	32 x 1,5	16 x 1,5	36	10	50
52104527	32 x 1,5	20 x 1,5	36	10	50
52104528	32 x 1,5	25 x 1,5	36	11	50
52104529	40 x 1,5	16 x 1,5	46	10	50
52104530	40 x 1,5	20 x 1,5	46	10	50

Ultimo aggiornamento (20.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU-M

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
52104531	40 x 1,5	25 x 1,5	46	10	25
52104532	40 x 1,5	32 x 1,5	44	12	25
52104534	50 x 1,5	25 x 1,5	55	12	5
52104535	50 x 1,5	32 x 1,5	55	12	5
52104536	50 x 1,5	40 x 1,5	55	13	5
52104537	63 x 1,5	25 x 1,5	68	12	5
52104538	63 x 1,5	32 x 1,5	68	12	5
52104539	63 x 1,5	40 x 1,5	68	12	5
52104540	63 x 1,5	50 x 1,5	70	15	5