

## SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite



Resistente alla corrosione



Robusto



affidabilità



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Resiste a temperature fino a +200 °C.

Montaggio semplice con cacciavite.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro per cento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

### Applicazione

Per la chiusura di un foro con filettatura metrica sulla custodia.

Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

### Caratteristiche del prodotto

Montaggio con cacciavite

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

### Costruzione

Ultimo aggiornamento (16.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® BL-M

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423  
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Certificazioni:	UL File E79903
Su richiesta:	Montato con O-ring FKM (da -20 ° C a + 200 ° C)
Materiale:	Corpo: Ottone nichelato O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Campo di temperatura:	con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C senza O-ring da -60 ° C a + 200 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® BL-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Ø esterno (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINDICHT® BL-M</b>					
52103100	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103170	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103190	M 75 x 1,5	17.0	11	80.0	1
52103100LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140LF	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150LF	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160LF	M50x1,5	15.0	9	54.0	10
52103170LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103190LF	M75x1,5	17.0	11	80.0	1
<b>SKINDICHT® BL-M con O-ring</b>					
52103105	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103105LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145LF	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155LF	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25

Ultimo aggiornamento (16.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINDICHT® BL-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Ø esterno (mm)	Pezzi / confezione
52103165LF	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103195LF	M75x1,5	17.0	11	80.0	1

Ultimo aggiornamento (16.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINDICHT® BL-M**

